


# UCT-TMF 6 YE

Référence: 0828747


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828747>

Repères pour blocs de jonction, Planche, jaune, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,4 x 4,7 mm

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 523608 |
| Unité d'emballage    | 10 pcs.                                                                                                |
| Tarif douanier       | 39269097                                                                                               |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                     |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Remarque                              | Repérage par transfert thermique |
| Longueur (b)                          | 5 mm                             |
| Hauteur                               | 1,64 mm                          |
| Largeur (a)                           | 5,6 mm                           |
| Coloris                               | jaune                            |
| Classe d'flammabilité selon UL 94     | V0                               |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C                |
| Composants                            | exempt de silicone et d'halogène |

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Matériau                                                      | PC                                       |
|                                                               | PC                                       |
| Nombre d'étiquettes                                           | 60                                       |
| Nombre d'étiquettes par ligne                                 | 10                                       |
| Conforme aux directives RoHS                                  | oui                                      |
| Exempt d'halogène                                             | oui                                      |
| Exempt de silicone                                            | oui                                      |
| Imprimabilité                                                 | Transfert thermique                      |
|                                                               | Impression par jet d'encre               |
| Appareil                                                      | 5146464 THERMOMARK CARD                  |
|                                                               | 5146563 THERMOMARK CARD-UCT-MAG2         |
|                                                               | 5147888 BLUEMARK LED                     |
|                                                               | 5147999 BLUEMARK CLED                    |
| Ruban encreur                                                 | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC         |
|                                                               | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE         |
|                                                               | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.       |
| Test substances pouvant nuire à adhérence peintures           | VW PV 3.10.7:2005-02                     |
| Résultat                                                      | Test réussi                              |
| Spécification contrôle résistance aux intempéries             | sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2009-11 |
| Durée de contrôle (heures)                                    | 96 h                                     |
| Résultat contrôle de résistance à l'effacement                | Test réussi                              |
| Spécification contrôle brouillard salin                       | DIN EN 60068-2-11:2000-02                |
| Durée du contrôle                                             | 96 h                                     |
| Résultat contrôle brouillard salin                            | Test réussi                              |
| Spécification de contrôle climat saturé avec SO2              | DIN 50018:1997-06                        |
| Degré climatique                                              | KFW 1,0 S                                |
| Cycles                                                        | 2                                        |
| Résultat contrôle condensation                                | Test réussi                              |
| Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07      |
| Résultat                                                      | Test réussi                              |

## Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

### Généralités

|         |                          |                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5146563 | THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 | Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des planches UCT (UCT-TMF...) |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques