

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU

Référence: 0801360

L'image représente la version



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0801360>

Ruban encreur, spécialement pour gaines thermorétractables WMS..., longueur : 300 m, largeur : 64 mm, couleur : noir

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 632850
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	96121020
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	300,00 m
Largeur (a)	64,00 mm
Coloris	noir

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques