

## Fiche technique | Numéro d'article: 231-910

Cavalier de pontage; 10 raccords; pour connecteurs femelles, série 231;  
avec un pas de 5 mm; isolé

[www.wago.com/231-910](http://www.wago.com/231-910)



RoHS  
Compliant ✓

BOMcheck.net

Couleur: ■

### Données

#### Données électriques

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 2)	320 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Courant	16 A
Légende Données de référence	(III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

#### Données de raccordement

Nombre de pôles	10
-----------------	----

#### Données géométriques

Pas	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
Largeur	50,3 mm / 1.98 inch
Profondeur	6,15 mm / 0.242 inch

#### Données du matériau

Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0



Charge calorifique	0.022 MJ
Poids	2.42 g

### Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454565879
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	3 (Multi Conn. System)

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
Tremblay-en-France  
BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20  
E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com) | Web : [www.wago.fr](http://www.wago.fr)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.