

**Étriers
KLBUE 15-32 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La compatibilité électromagnétique (CEM) dans les machines et les installations électriques exige toujours autant d'attention. Weidmüller répond à ce problème avec les bornes de raccordement de blindage KLBÜ. Ces produits sont disponibles dans différentes versions.

Informations générales de commande

Référence	1718341001
Type	KLBUE 15-32 SC
Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier, 32 mm
GTIN (EAN)	4032248032310
Cdt.	10 pièce(s)

**Étriers
KLBUE 15-32 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	32 mm	Largeur	36 mm
Hauteur	64 mm	Poids net	76,714 g

Températures

Température de fonctionnement	Température de stockage
-------------------------------	-------------------------

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct, Barre collectrice	Version	pour raccordement de blindage
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Etrier

Diamètre de câble, min.	15 mm	Diamètre de câble, max.	32 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier
----------	-------

Caractéristiques du système

Famille de produits	Étriers
---------------------	---------

Classifications

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-11-90	eClass 7.0	27-14-11-50

Agréments

Agréments

ATEX