



5

4

3

2

1



Bestell-Nummer / Part No.		D	Leiterquerschnitt/ wire gauge		Abisolierlänge der Litze stripping length	
versilbert silver plated	vergoldet gold plated		mm <sup>2</sup>	AWG		
09 15 000 6204	09 15 000 6224	0,90	0,14-0,37	26-22	8	
09 15 000 6203	09 15 000 6223	1,10	0,5	20		
09 15 000 6205	09 15 000 6225	1,30	0,75	18		
09 15 000 6202	09 15 000 6222	1,45	1	18		
09 15 000 6201	09 15 000 6221	1,75	1,5	16		
09 15 000 6206	09 15 000 6226	2,25	2,5	14	6	
09 15 000 6207		0,90	0,14-0,37	26-22	8	1)
09 15 000 6208	09 15 000 6228	2,25	2,5	14	6	2)

- 1) Nur für Buchanan Crimpwerkzeug Einstell  $\varnothing 1.0$ /  
only for Buchanan crimping tool adjusting  $\varnothing 1.0$
- 2) mit zusätzlicher Kontrollbohrung  
with additional control drilling



All Dimensions in mm  
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Masse/ Free size tolerances

	Dat.	Name	Massstab/Scale
Detail.	22.03.99	Kö	
Insp.		SDT.	
Stand.			

2:1

**Han D / R 15 Buchsenkontakt**  
Crimpkontakt gedreht 10 A  
crimpcontact twisted 10 A

25592

HARTING KGaA  
D-32339 ESPELKAMP



**TB 09 15 000 62..**

Blatt/ page

Bestell Nr/Part No

Mod. Dat. Name

Sub. TB 09 15 000 6... v. 22.02.93