

Horodatage et dateur :

Ces données sont affichées selon le format suivant : Année.Mois.Jour Heure:Minute:Seconde. Elles sont directement enregistrées.

Afin de synchroniser les données de l'appareil, procédez comme suit :

- Créez un fichier .txt sur l'éditeur Bloc-notes.
- Inscrivez sur la première ligne la date et l'heure. Par exemple, pour le 24.12.202, 19h45 et 30 secondes, il faut écrire : 2020.12.24 19:45:30.
- Sauvegardez le fichier sous le nom « time.txt » (le suffixe .txt est normalement automatiquement rattaché).
- Connectez la montre BS à votre ordinateur
- Copiez le fichier dans le dossier principal du support de données (ne pas le copier dans le dossier « DCIM »).
- Déconnectez le câble USB et rallumez l'appareil. Les données seront alors prises en compte (le fichier ne sera plus affiché dans le menu principal, mais les paramètres sont conservés).

Mode d'emploi pour montre BS

Code : 752019

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/05-11/MM

The logo for Conrad, featuring a stylized 'C' followed by the word 'ONRAD' in a bold, italicized sans-serif font.

Nous vous remercions d'avoir acheté un de nos produits, vous ne regretterez pas votre décision. Vous venez d'acquérir un produit de très haute gamme, à la pointe de la technologie. Il est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Par conséquent, veuillez lire attentivement cette notice afin de maintenir votre produit en état et vous garantir une utilisation sans danger.

Attention : afin d'éviter les courts-circuits lors de la connexion à l'ordinateur, branchez d'abord le câble USB au bracelet de la montre puis reliez-le à l'ordinateur.

Données techniques :

Résolution image :	1600 x 1200 pixels
Format de fichier image :	JPEG
Résolution vidéo :	640 x 480 pixels, 30 img/sec
Format de fichier vidéo :	AVI
Eclairage minimum :	1 Lux
Capacité de la batterie :	200 mAh
Températures de fonctionnement :	de 0 à 45°C
Humidité atmosphérique :	20 - 85 %
Mémoire :	interne, min. 4 Go
Connexion pc :	USB 2.0
Système d'exploitation :	min. Windows 2000 ou version plus récente, l'appareil sera automatiquement reconnu comme support de données.
Capacité de stockage :	env. 1Go pour 30 minutes de vidéo.
Temps de charge :	2 heures

Définition des touches :



1. Déclencheur.
2. Cache port USB.
3. Mise en marche/arrêt, mode vidéo.
4. Bouton factice.
5. Réglage de l'heure.

Charger la batterie :

Cette caméra est équipée d'un accu au Li-Ion intégré. Afin de mettre en charge l'appareil, connectez la montre à votre ordinateur avec le câble USB fourni. Lorsque l'appareil est en charge, une LED de couleur rouge s'allume.

Lorsque l'accu est faible, l'appareil s'éteint automatiquement tout en sauvegardant l'enregistrement en cours.

Mise en marche :

Appuyez sur le bouton 3 pendant 3 sec, jusqu'à ce que la LED rouge clignote. L'appareil est prêt à fonctionner lorsque la LED rouge devient bleu.

Arrêt :

Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à ce que la LED rouge clignote trois fois de suite.

Attention : en mode Stand By, l'appareil s'éteint automatiquement trois minutes après la dernière photo ou vidéo.

Pour filmer :

Mettre en marche l'appareil (jusqu'à ce que la LED devienne bleue) et appuyer sur le bouton 3. L'enregistrement peut alors commencer. Il devient effectif une fois que la LED bleu a cligné trois fois, par ailleurs, celle-ci ne clignote plus lors du film. Pour mettre fin à celui-ci, appuyez à nouveau sur le bouton 3. La LED bleu va à nouveau clignoter 3 fois ce qui confirme l'arrêt de l'enregistrement.

Les photos et les vidéos sont sauvegardées sous le nom « PICT » avec une numérotation commençant par 0001 et continue.

Utilisez le lecteur VLC media-Player pour regarder vos vidéos sur ordinateur. Vous pouvez télécharger la version récente de ce lecteur sur le site www.videolan.org.

Attention : Généralement, Windows lance une lecture automatique avec Windows Media Player, mais celui-ci n'est pas pris en compte par l'appareil.

Pour photographier :

Allumer l'appareil (jusqu'à ce que la LED devienne bleu) et appuyer sur le bouton 1. Le déclic de prise de photos s'accompagne d'un clignotement de la LED rouge. La photo est alors sauvegardée. La LED redevient bleue indiquant que l'appareil est à nouveau prêt à fonctionner.