

# KERN ABJ120-4NM



Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M]



Charge minimale [Min]:	10 mg
Classe d'homologation:	I
Åchelon d'homologation [e]:	1 mg
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 mg
Résolution de comptage:	120000

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	85 %
Humidité de l'air minimale:	20 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	30 °C

## Alimentation en énergie

n/a:	CH EURO UK US
------	---------------

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC
-------------------	------------------

## Prestation

Certificat DAkkS:	963-101
Homologation:	965-201

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'analyse

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	8 h
Lecture [d]:	0,100 mg
Linéarité:	0,300 mg
n/a:	400 mg
Portée [Max]:	120 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (automatique) Ajustage avec poids interne (manuel)
Reproductibilité:	0,200 mg
Résolution:	1.200.000
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	ct g mg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,400 cm
------------------------------	----------

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
--	-----

# KERN ABJ120-4NM



Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M]

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	390 x 563 x 515 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	9,207 kg
Poids net:	6,271 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	210 x 340 x 350 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	201 x 220 x 256 mm
Espace de pesée (LxPxH):	174 x 162 x 227 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	91