

KERN CM60-2N

Die Praktische mit Klappdeckel

KERN[®]



Catégorie

| | |
|----------------|------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de poche |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 135 x 205 x 32 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 306 g |
| Poids net: | 180 g |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 85 x 130 x 25 mm |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | Plastique |
| Surface de pesée (LxP): | 70 x 80 mm |

Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 30 min |
| Lecture [d]: | 10 mg |
| Linéarité: | 30 mg |
| Poids de réglage recommandé: | 50 g (M2) |
| Portée [Max]: | 60 g |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 20 mg |
| Résolution: | 6000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Unités de mesure: | g tl (Tw) tol |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,200 cm |
|------------------------------|----------|

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 5 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 35 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------|
| Durée de service: | 30 h |
|-------------------|------|

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com