

KERN CPB 15K2DM

Profimodell auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte

KERN®



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min 10 min
Lecture [d]:	2 g 5 g
Linéarité:	4 g 10 g
Plage de tare:	14,995 kg
Poids de réglage recommandé:	15 kg (F2)
Portée [Max]:	6 kg 15 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	2 g 5 g
Résolution:	3 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2 cm
------------------------------	------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	40 g
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	2 g 5 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	250 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2,500 g
Résolution de comptage:	60000

Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	90 h
Durée de fonction:	50 h
n/a:	CH EURO UK US
n/a:	Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation:	961-248
Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de comptage

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	450 x 375 x 220 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4,494 kg
Poids net:	3,432 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

KERN CPB 15K2DM



Profimodell auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 315 x 350 x 125 mm

Dimensions boîtier (LxPxH): 315 x 350 x 100 mm

Dimensions totales (LxPxH): 320 x 350 x 125 mm

Indicateur de niveau: oui

Matériel carter: Plastique

Matériel de plateau: inox

Pieds à vis rotatif: oui

Surface de pesée (LxP): 295 x 225 mm