

# KERN DBS60-3

Feuchtebestimmer mit Grafik-Display und 10 Speicherplätzen für Trocknungsprogramme

# KERN®



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture (humidité):	0
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	3 mg
n/a:	2 g
Plage de mesure [Max]:	200 °C
Plage de tare:	60 g
Portée [Max]:	60 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 mg
Résolution:	60000
Système de pesage:	Compensation de force
Temps de stabilisation:	3 s

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,500 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	5 mm

## Données de vérification

Charge minimale [Min]:	20 mg
------------------------	-------

## Fonctions

Fonction Stand-by:	oui
--------------------	-----

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	85 %
Humidité de l'air minimale:	5 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

n/a:	EURO
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

## Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

## Catégorie

Product Group:	Dessiccateur
----------------	--------------

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	347 x 470 x 373 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6,830 kg
Poids net:	4,600 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions totales (LxPxH):	204 x 336 x 167 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	95