

# KERN DS30K0.1

Industriewaage mit Laborgenauigkeit, auch mit Eichzulassung [M]



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	500 mg
Poids de réglage recommandé:	30 kg (E2)
Portée [Max]:	30 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	200 mg
Résolution:	300000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	* ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm
------------------------------	----------

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	1 g
Résolution de comptage:	300000

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	30 h
Durée de fonction:	15 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

## Prestation

Certificat DAkkS:	963-128
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	510 x 380 x 140 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	8,600 kg
Poids net:	7,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	225 x 115 x 60 mm
Dimensions boîtier (LxPxH):	225 x 115 x 60 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	308 x 318 x 75 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	2 m
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	308 x 318 mm