

# KERN DS3K0.01S

Industriewaage mit Laborgenauigkeit, auch mit Eichzulassung [M]



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	10 mg
Linéarité:	50 mg
Poids de réglage recommandé:	3 kg (F1)
Portée [Max]:	3 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	20 mg
Résolution:	300000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	* ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,800 cm

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	10 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	100 mg
Résolution de comptage:	300000

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	30 h
Durée de fonction:	15 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

## Prestation

Certificat DAkkS: 963-127

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	370 x 370 x 210 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	5 kg
Poids net:	4,100 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

# KERN DS3K0.01S



Industriewaage mit Laborgenauigkeit, auch mit Eichzulassung [M]

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 225 x 115 x 60 mm

Dimensions boîtier (LxPxH): 225 x 115 x 60 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 228 x 228 x 95 mm

Indicateur de niveau: oui

Longueur de câble afficheur: 2 m

Matériel de plateau: inox

Pieds à vis rotatif: oui

Support mural: oui

Surface de pesée (LxP): 228 x 228 mm