

KERN DS65K0.5

Industriewaage mit Laborgenauigkeit, auch mit Eichzulassung [M]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	500 mg
Linéarité:	1,500 g
Poids de réglage recommandé:	50 kg (F2)
Portée [Max]:	65 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	500 mg
Résolution:	130000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	* ct dwt g gn kg lb mo oz t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm
------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	500 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	5 g
Résolution de comptage:	130000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	30 h
Durée de fonction:	15 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

Prestation

Certificat DAkkS:	963-129
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	820 x 430 x 260 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	12,900 kg
Poids net:	9,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

KERN DS65K0.5



Industriewaage mit Laborgenauigkeit, auch mit Eichzulassung [M]

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 225 x 115 x 60 mm

Dimensions boîtier (LxPxH): 225 x 115 x 60 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 450 x 350 x 115 mm

Longueur de câble afficheur: 60 cm

Matériel carter: Plastique

Matériel de plateau: inox

Surface de pesée (LxP): 450 x 350 mm