

# KERN EMB 200-3V

Kompakt-Laborwaage mit integrierter Dichtebestimmungsfunktion



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	5 mg
Poids de réglage recommandé:	200 g (F1)
Portée [Max]:	200 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	2 mg
Résolution:	200000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2,500 s
Unités de mesure:	ct g

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,500 cm

## Fonctions

Fonction de détermination de la densité:	oui
Pesage sous la balance:	Crochet

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	5 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	50 h
Durée de service:	12 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	230 V AC 50 Hz

## Prestation

Certificat DAkkS: 963-127

## Catégorie

Catégorie: Balances

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	220 x 290 x 150 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,415 kg
Poids net:	835 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	175 x 245 x 54 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Surface de pesée (d):	82