

KERN EMB 2000-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

KERN[®]



Alimentation en énergie

Accu: Rchrg. battery optional

Durée de fonction: 50 h

Durée de service: 12 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge: 10 h

Prestation

Certificat DAkkS: 963-127

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance scolaire

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 220 x 290 x 150 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 1,258 kg

Poids net: 891 g

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 170 x 240 x 54 mm

Matériel carter: Plastique

Matériel de plateau: Plastique

Surface de pesée (d): 150

Système de mesure

Durée de préchauffage: 2 h

Lecture [d]: 10 mg

Linéarité: 50 mg

Poids de réglage recommandé: 2 kg (F1)

Portée [Max]: 2 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 10 mg

Résolution: 200000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2,500 s

Unités de mesure: dwt g oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,500 cm

Fonctions

Pesage sous la balance: Crochet

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Température ambiante minimale: 5 °C

Température d'utilisation maximale: 35 °C