

# KERN EMB 3000-1

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	50 h
Durée de service:	12 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
------------------	------

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance scolaire

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	265 x 207 x 116 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	743 g
Poids net:	510 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	170 x 240 x 39 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Surface de pesée (d):	150

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	300 mg
Poids de réglage recommandé:	3 kg (M1)
Portée [Max]:	3 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	30000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	dwt g oz ozt

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,500 cm

## Fonctions

Pesage sous la balance: Àillet

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C