

KERN FCB8K0.1

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite

KERN®



Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	300 mg
Plage de tare:	8 kg
Poids de réglage recommandé:	5 kg (F2); 2 kg (F2); 1 kg (F2)
Portée [Max]:	8 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	80000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	200 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2 g
Résolution de comptage:	40000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Température ambiante minimale: 5 °C

Température d'utilisation maximale: 35 °C

Alimentation en énergie

Accu: Rchrg. battery optional

Durée de fonction: 10 h

Durée de fonction: 5 h

Durée de service: 12 h

n/a: CH EURO UK US

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge: 10 h

Tension d'entrée: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance de table

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 335 x 400 x 190 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 3,393 kg

Poids net: 2,715 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 270 x 345 x 106 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 252 x 228 x 12,5 mm

Matériel carter: Plastique

Matériel de plateau: inox

Surface de pesée (LxP): 252 x 228 mm