

KERN FH50EXT.

Kraftmessgerät mit externer hochauflösender Messzelle für kleine Lasten



Prestation

Certificat d'étalonnage ISO:	961-361
DAkkS Certificate de calibration (Pression):	963-261
DAkkS Certificate de calibration (Traction):	963-161
DAkkS Certificate de calibration (Traction/Pression):	963-361
ISO Certificate de calibration (Pression):	961-261
ISO Certificate de calibration (Traction):	961-161

ISO Certificate de calibration (Traction/Pression):	961-361
---	---------

Catégorie

Catégorie:	Dynamometres
Product Group:	Dynamomètre électronique

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	325 x 185 x 165 mm
Livraison:	24 h
n/a:	3496
Poids brut:	2 kg
Poids net:	1,300 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	230 x 66 x 36 mm
Dimensions totales (LxPxH):	230 x 66 x 36 mm
Longueur de câble:	2,500 m

Système de mesure

Fréquence de mesure:	2000 Hz
Lecture [d]:	0,010 N
Plage de mesure [Max]:	50 N
Précision (du [Max]):	0,005
Protégé contre les surcharges (du [Max]):	150 %

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1 cm
------------------------------	------

Fonctions

Établissement de la moyenne:	oui
Fonction Data Hold:	oui
Fonction de valeur limite:	oui
Fonction Peak:	oui
Fonction statistique:	oui

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	12 h
n/a:	CH EURO

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	1 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V