

KERN FKB 15K0.5A

Tischwaage bis 65 kg mit großer Wägeplatte



Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	500 mg
Linéarité:	1,500 g
Poids de réglage recommandé:	15 kg (F2)
Portée [Max]:	15 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	500 mg
Résolution:	30000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	* dwt g gn kg lb mo oz t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 g
Résolution de comptage:	15000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage sous la balance:	Crochet
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	10 h
Durée de fonction:	8 h
Durée de service:	12 h
n/a:	CH EURO UK US
Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	460 x 480 x 185 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6,230 kg
Poids net:	5,240 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	350 x 390 x 120 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	340 x 240 x 21 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Surface de pesée (LxP):	340 x 240 mm