

# KERN FKB8K0.05

Große, hochauflösende Tischwaage, auch mit Eichzulassung [M]



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	50 mg
Linéarité:	150 mg
Poids de réglage recommandé:	5 kg (F1); 2 kg (F1)
Portée [Max]:	8 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	50 mg
Résolution:	160000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	* ct dwt g gn kg lb mo oz t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm
------------------------------	----------

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	50 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	500 mg
Résolution de comptage:	160000

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage sous la balance:	Crochet
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	30 h
Durée de fonction:	15 h
Durée de service:	40 h
n/a:	CHEURO

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

## Prestation

Certificat DAkkS:	963-128
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	475 x 470 x 185 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	7,400 kg
Poids net:	6,300 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	350 x 390 x 120 mm
Matériel de plateau:	inox
Surface de pesée (LxP):	340 x 240 mm