

KERN FL20

Premium-Kraftmessinstrument mit grafikunterstütztem Display



Système de mesure

Fréquence de mesure:	1000 Hz
Lecture [d]:	0,010 N
Plage de mesure [Max]:	25 N
Précision (du [Max]):	0,002
Protégé contre les surcharges (du [Max]):	120 %

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	8,500 mm
------------------------------	----------

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Fonction de valeur limite:	oui
Fonction Peak:	oui

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	15 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	10 h
n/a:	CH EURO

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	8 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

Prestation

Certificat d'étalonnage ISO:	961-361
DAkkS Certificate de calibrage (Pression):	963-261
DAkkS Certificate de calibrage (Traction):	963-161
DAkkS Certificate de calibrage (Traction/Pression):	963-361
ISO Certificate de calibrage (Pression):	961-261
ISO Certificate de calibrage (Traction):	961-161

ISO Certificate de calibrage (Traction/Pression): 961-361

Catégorie

Catégorie:	Dynamometres
Product Group:	Dynamomètre électronique

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	345 x 295 x 89 mm
Livraison:	24 h
n/a:	3496
Poids brut:	1,386 kg
Poids net:	515 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	175 x 75 x 30 mm
Dimensions totales (LxPxH):	175 x 75 x 30 mm
Matériel carter:	Métal laqué