

KERN GAB15K2DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min 10 min |
| Lecture [d]: | 2 g 5 g |
| Linéarité: | 2 g 5 g |
| Plage de tare: | 14,995 kg |
| Poids de réglage recommandé: | 15 kg (F2) |
| Portée [Max]: | 6 kg 15 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 2 g 5 g |
| Résolution: | 3 3.000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Unités de mesure: | g kg |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 2,400 cm |
|------------------------------|----------|

Données de vérification

| | |
|--|-----------|
| Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: | oui |
| Charge minimale [Min]: | 40 g |
| Classe d'homologation: | III |
| Âchelon d'homologation [e]: | 2 g 5 g |
| Homologation en usine possible: | oui |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |

Comptage

| | |
|---|--------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 500 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 5 g |
| Résolution de comptage: | 30000 |

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Humidité de l'air minimale: | 0 % |
| Température ambiante minimale: | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional - intern |
| Durée de fonction: | 90 h |
| Durée de fonction: | 40 h |
| n/a: | CH EURO UK |

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------|
| Temps de charge: | 12 h |
| Tension d'entrée: | 110 V - 230 V AC |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-128 |
| Homologation: | 965-228 |

Catégorie

| | |
|----------------|------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de table |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 445 x 375 x 205 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 4,420 kg |
| Poids net: | 3 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

KERN GAB15K2DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



Construction

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 320 x 350 x 125 mm |
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 320 x 330 x 125 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 320 x 350 x 125 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds à vis rotatif: | oui |