

KERN IKT16K0.1

Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

KERN®



Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	300 mg
Poids de réglage recommandé:	10 kg (F1); 5 kg (F1)
Portée [Max]:	16 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	160000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	* ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	4 mm

Comptage

Poids mininmala par pièce au comptage (laboratoire):	100 mg
Poids mininmala par pièce au comptage (Normal):	1 g
Résolution de comptage:	160000

Fonctions

Affichage de l'heure:	oui
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de dosage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction SLEEP:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Fonction statistique:	oui
Indication de capacité:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	20 h
Durée de fonction:	10 h
n/a:	CH EURO UK US
n/a:	Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

Prestation

Certificat DAkkS:	963-128
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	530 x 430 x 250 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	8,600 kg
Poids net:	7,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

KERN IKT16K0.1

Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 200 x 155 x 68 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 318 x 308 x 75 mm

Dimensions totales (LxPxH): 315 x 305 x 75 mm

Longueur de câble afficheur: 2 m

Matériel de plateau: inox

Support mural: oui

Surface de pesée (LxP): 318 x 308 mm