

# KERN KB360-3N

Kompakte Präzisionswaage mit großem Wägebereich, auch mit Eichzulassung [M]



## Système de mesure

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de préchauffage:       | 2 h                                                                           |
| Lecture [d]:                 | 1 mg                                                                          |
| Linéarité:                   | 5 mg                                                                          |
| n/a:                         | 4 g                                                                           |
| Poids de réglage recommandé: | 300 g (E2)                                                                    |
| Portée [Max]:                | 360 g                                                                         |
| Possibilités de réglage:     | Ajustage avec poids externe                                                   |
| Reproductibilité:            | 2 mg                                                                          |
| Résolution:                  | 360000                                                                        |
| Système de pesage:           | Jauge de contrainte                                                           |
| Temps de stabilisation:      | 3 s                                                                           |
| Unités de mesure:            | * ct dwt g gn kg lb oz t tl (Cn)<br>tl (HK) tl (Singap. Malays) tl<br>(Tw) to |

## Affichage

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 9 mm |
|------------------------------|------|

## Comptage

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 1 mg   |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal):      | 10 mg  |
| Résolution de comptage:                             | 360000 |

## Fonctions

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Détermination du pourcentage:                     | oui     |
| Fonction de comptage:                             | oui     |
| Fonction de conversion:                           | oui     |
| Fonction PRE-TARE:                                | oui     |
| Pesage sous la balance:                           | Crochet |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui     |

## Conditions d'environnement

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale:         | 80 %  |
| Température ambiante minimale:      | 10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

## Alimentation en énergie

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Accu:              | Rchrg. battery optional |
| Durée de fonction: | 30 h                    |
| Durée de fonction: | 15 h                    |
| n/a:               | CH EURO UK US           |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

## Alimentation en énergie

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temps de charge:  | 10 h          |
| Tension d'entrée: | 100 V - 240 V |

## Prestation

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-127 |
|-------------------|---------|

## Catégorie

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Catégorie:     | Balances             |
| Product Group: | Balance de précision |

## Emballage & expédition

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 238 x 357 x 180 mm            |
| Livraison:                    | 24 h                          |
| Poids brut:                   | 2,200 kg                      |
| Poids net:                    | 1 kg                          |
| Type de l'envoi:              | Service d'expédition de colis |

## Construction

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH):              | 167 x 250 x 85 mm |
| Dimensions paravent de protection (ÅxH): | 106   42          |

# KERN KB360-3N



Kompakte Präzisionswaage mit großem Wägebereich, auch mit Eichzulassung [M]

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions totales (LxPxH): | 167 x 250 x 123 mm |
| Espace de pesée (ÃxH):      | 90   40            |
| Indicateur de niveau:       | oui                |
| Matériel carter:            | Plastique          |
| Pieds Ã vis rotatif:        | oui                |
| Surface de pesée (d):       | 81                 |