

KERN MAP130K1

Handkraftmessgerät, z. B. für Rehabilitations-Behandlungen nach Unfällen

KERN[®]



Système de mesure

Lecture [d]:	100 g
Portée [Max]:	130 kg
Unités de mesure:	kg lb

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,100 cm
------------------------------	----------

Conditions d'environnement

Température d'utilisation maximale:	35 °C
Température d'utilisation minimale:	5 °C

Alimentation en énergie

Durée de service:	53 h
-------------------	------

Prestation

Certificat d'étalonnage ISO:	961-167
------------------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Dynamomètre Ã poignée
------------	-----------------------

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	360 x 285 x 100 mm
Livraison:	24 h
n/a:	3091
Poids brut:	1,700 kg
Poids net:	336 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis