

KERN MBC20K10M

Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	10 g
Linéarité:	10 g
Plage de tare:	19,990 kg
Poids de réglage recommandé:	20 kg (M1)
Portée [Max]:	20 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	10 g
Résolution:	2000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	200 g
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	10 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional - intern
Durée de fonction:	40 h
Durée de fonction:	20 h
Durée de service:	20 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-128.

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Pèse-bébé

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	480 x 650 x 175 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6 kg
Poids net:	4,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	200 x 130 x 60 mm
Dimensions boÃtier (LxPxH):	320 x 280 x 72 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	600 x 280 x 60 mm
Dimensions totales (LxPxH):	600 x 400 x 113 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Pieds Å vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	600 x 280 mm