

KERN MGB150K100

Design-Badezimmerwaage mit Glaswägeplatte

KERN[®]



Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	360 x 360 x 90 mm
Livraison:	24 h
n/a:	3091
Poids brut:	2,517 kg
Poids net:	2,001 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions totales (LxPxH):	290 x 290 x 40 mm
Matériel carter:	Plastique

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Linéarité:	500 g
Portée [Max]:	150 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage impossible
Reproductibilité:	200 g
Résolution:	1500
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Unités de mesure:	kg lb

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Prestation

Adjustment at the location of installation:	961-249
---	---------

Certificat DAkkS:	963-129
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Pèse-personne