

KERN MPC250K100M



Professionelle Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Fonction IMC:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	40 h
Durée de fonction:	20 h
Durée de service:	20 h
n/a:	CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-129

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Pèse-personne

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	560 x 440 x 200 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	10,020 kg
Poids net:	8,400 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Linéarité:	100 g
Plage de tare:	249,900 kg
Poids de réglage recommandé:	200 kg (M1)
Portée [Max]:	250 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 g
Résolution:	2500
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	2 kg
Classe d'homologation:	III
Âchelon d'homologation [e]:	100 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

KERN MPC250K100M



Professionelle Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 200 x 130 x 60 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 365 x 370 x 80 mm

Indicateur de niveau: oui

Longueur de câble afficheur: 1,800 m

Matériel carter: Acier lacqué

Matériel de plateau: Plastique

Support mural: oui