

KERN MPS200K100PM

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Linéarité:	100 g
Poids de réglage recommandé:	200 kg (M1)
Portée [Max]:	200 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 g
Résolution:	2000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,700 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	2 kg
Classe d'homologation:	III
Échelon d'homologation [e]:	100 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Fonction IMC:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	35 h
Durée de service:	50 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	14 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-129

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Pèse-personne

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	400 x 1460 x 330 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	10,100 kg
Poids net:	6,600 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	215 x 110 x 45 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	275 x 295 x 58 mm
Dimensions totales (LxPxH):	275 x 445 x 1020 mm
Hauteur de la colonne:	1 m
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Acier lacqué
Matériel de plateau:	Acier lacqué
Pieds À vis rotatif:	oui