KERN **MSC 100**

Lorsque chaque centimètre compte : toise mécanique avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Toise
Famille de produits	MSC

Système de mesure

Plage de mesure toise (cm)	7,5-100cm
Plage de mesure longueur [Min]	7,5 cm
Unités de mesure	inch/ft cm
Plage de mesure longueur [Max]	100 cm
Tolérance toise	5 mm
Division	1 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	1020×290×50 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	1040×290×55 mm

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
Certifié selon 2017/745 (MDR, med.)	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1085×70×40 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	0,95 kg
Poids d'expédition	0,919 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761194717
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



CE
0297