

KERN PEJ4200-2M



Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut, mit Eichzulassung [M]



Système de mesure

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Durée de préchauffage: | 4 h |
| Lecture [d]: | 10 mg |
| Linéarité: | 20 mg |
| n/a: | 20 g |
| Portée [Max]: | 4,200 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids interne (automatique) |
| Reproductibilité: | 10 mg |
| Résolution: | 420000 |
| Temps de stabilisation: | 3 s |
| Unités de mesure: | ct g kg |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,400 cm |
|------------------------------|----------|

Données de vérification

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: | oui |
| Charge minimale [Min]: | 500 mg |
| Classe d'homologation: | II |
| Åchelon d'homologation [e]: | 100 mg |
| Homologation en usine possible: | oui |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |

Comptage

| | |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 10 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 100 mg |
| Résolution de comptage: | 420000 |

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |
| Fonction Stand-by: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 30 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|------|---------|
| n/a: | CH EURO |
|------|---------|

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------------|
| Tension d'entrée: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
|-------------------|------------------------|

Prestation

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-127 |
| Homologation: | 965-216 |

Catégorie

| | |
|----------------|----------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de précision |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 330 x 440 x 230 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 7,150 kg |
| Poids net: | 6,100 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Dimensions boÅtier (LxPxH): | 220 x 333 x 95 mm |
| Espace de pesée (LxPxH): | 220 x 333 x 93 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Fonte d'aluminium |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds Å vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 200 x 200 mm |