

KERN PEJ620-3M



Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut, mit Eichzulassung [M]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	4 h
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	3 mg
n/a:	2 g
Portée [Max]:	620 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (automatique)
Reproductibilité:	1 mg
Résolution:	620000
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	ct g kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,300 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	100 mg
Classe d'homologation:	I
Åchelon d'homologation [e]:	10 mg
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 mg
Résolution de comptage:	620000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesage sous la balance:	Åillet

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	30 °C

Alimentation en énergie

n/a:	CH EURO
------	---------

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz
-------------------	------------------------

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
Homologation:	965-201

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	330 x 440 x 225 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6,200 kg
Poids net:	4,300 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boÅtier (LxPxH):	220 x 333 x 93 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	175 x 155 x 105 mm
Espace de pesée (LxPxH):	170 x 150 x 100 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Fonte d'aluminium
Matériel de plateau:	inox
Pieds Å vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	140 x 120 mm