

KERN PES6200-2M



Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut, mit Eichzulassung [M]



Fonction Stand-by: oui

Pesage avec plage de tolérance: oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Température ambiante minimale: 10 °C

Température d'utilisation maximale: 30 °C

Alimentation en énergie

Accu: Rchrg. battery optional

Durée de fonction: 32 h

Durée de fonction: 6 h

n/a: CH EURO

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge: 15 h

Tension d'entrée: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance de précision

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 335 x 425 x 215 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 5,744 kg

Poids net: 4,336 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 220 x 333 x 93 mm

Espace de pesée (LxPxH): 220 x 333 x 93 mm

Indicateur de niveau: oui

Matériel carter: Fonte d'aluminium

Matériel de plateau: inox

Pieds à vis rotatif: oui

Surface de pesée (LxP): 200 x 200 mm

Système de mesure

Durée de préchauffage: 4 h

Lecture [d]: 10 mg

Linéarité: 30 mg

n/a: 20 g

Poids de réglage recommandé: 5 kg (E2)

Portée [Max]: 6,200 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 10 mg

Résolution: 620000

Temps de stabilisation: 3 s

Unités de mesure: ct g kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,300 cm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU: oui

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): 10 mg

Poids minimale par pièce au comptage (Normal): 100 mg

Résolution de comptage: 620000

Fonctions

Détermination du pourcentage: oui

Fonction de comptage: oui

Fonction de mémoire de totalisation: oui