

KERN PFB 120-3

Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung
[M]



Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 15 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 30 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|------|---------------|
| n/a: | CH EURO UK US |
|------|---------------|

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------|
| Tension d'entrée: | 110 V - 230 V AC |
|-------------------|------------------|

Prestation

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-127 |
|-------------------|---------|

Catégorie

| | |
|----------------|----------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de précision |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 250 x 330 x 245 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 2,800 kg |
| Poids net: | 1,100 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|--|--------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 200 x 260 x 87 mm |
| Dimensions paravent de protection (LxPxH): | 167 x 154 x 80 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 200 x 260 x 152 mm |
| Espace de pesée (LxPxH): | 158 x 143 x 64 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Surface de pesée (d): | 80 |

Système de mesure

| | |
|------------------------------|---|
| Durée de préchauffage: | 2 h |
| Lecture [d]: | 1 mg |
| Linéarité: | 3 mg |
| n/a: | 2 g |
| Plage de tare: | 120 g |
| Poids de réglage recommandé: | 100 g (F1) |
| Portée [Max]: | 120 g |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 1 mg |
| Résolution: | 120000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 3 s |
| Unités de mesure: | bat ct dot dwt g lb mo N oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Tw) |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,500 cm |
|------------------------------|----------|

Comptage

| | |
|---|-------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 2 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 20 mg |
| Résolution de comptage: | 60000 |

Fonctions

| | |
|-------------------------------|-----|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |