

# KERN SFB50K5HIP

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Pesage avec plage de tolérance: oui

Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 95 %

Humidité de l'air minimale: 10 %

Température ambiante minimale: -10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

## Alimentation en énergie

Durée de fonction: 35 h

Durée de fonction: 20 h

n/a: CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Temps de charge: 12 h

Tension d'entrée: 110 V - 230 V AC

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance d'industrie

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 700 x 420 x 225 mm

Livraison: 24 h

n/a: 2800

Poids brut: 9,600 kg

Poids net: 9 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 30 min

Lecture [d]: 5 g

Linéarité: 5 g

Poids de réglage recommandé: 50 kg (M1)

Portée [Max]: 50 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 5 g

Résolution: 10000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 5,200 cm

## Fonctions

Fonction de comptage: oui

Fonction de mémoire de totalisation: oui

# KERN SFB50K5HIP

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	266 x 165 x 96 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	300 x 240 x 100 mm
Dimensions totales (LxPxH):	300 x 400 x 390 mm
Hauteur de la colonne:	20 cm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	3 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	300 x 240 mm