

KERN SFB 60K20LHIPM

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]

KERN®



Charge minimale [Min]:	400 g
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	20 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	35 h
Durée de fonction:	20 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-229

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	470 x 800 x 240 mm
Livraison:	24 h
n/a:	2800
Poids brut:	14,700 kg
Poids net:	14 kg

Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis
------------------	-------------------------------

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	20 g
Linéarité:	20 g
Plage de tare:	-60000000 mg
Poids de réglage recommandé:	60 kg (M1)
Portée [Max]:	60 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	20 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,200 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo	oui
----------------------------------	-----

2014/31/EU:

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com

KERN SFB 60K20LHIPM

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	266 x 165 x 96 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	400 x 300 x 128 mm
Dimensions totales (LxPxH):	400 x 460 x 590 mm
Hauteur de la colonne:	40 cm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	3 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	400 x 300 mm