SAUTER **TB 1000-0.1FN**

Mesureur pratique des épaisseurs de revêtement, pour une utilisation quotidienne



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Appareil de mesure de l’épaisseur de couche
Groupe de produit	Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements
Famille de produits	TB

Système de mesure

Objet d‘essai revêtement	Revêtements isolants sur fer et acier, Type F Revêtements sur métaux non-magnétiques, type N
Offset accur (% de [Max])	1%
Plage de mesure épaisseur du revêtement [d] (µm)	100 µm; 1000 µm
Lecture épaisseur du revêtement [d] (µm)	0,1 µm; 1 µm
Épaisseur minimale du matériau de base	300 µm
Plus petit échantillon, plan (rayon)	6 mm
Plus petit échantillon, convexe (rayon)	1,5 mm
Plus petit échantillon, concave (rayon)	25 mm
Unités de mesure	µm inch (mil)
Tolérance (% de [Max])	3%
Position de l'emplacement du capteur	externe
Mesureurs d’épaisseur de revêtement type de capteur	FE NFE

Écran

Écran type	LCD

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	161×69×32 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	168×68×32 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	161×69×32 mm
Matériau boîtier	plastique
Longueur de câble	1 m

Fonctions

Possibilité d'augmenter la précision des mesures	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	4×1.5 V AA
Pile capacité	2.600 mAh
Pile tension	1,5 V
Nombre de cellules de pile	4
Pile – Poids individuel	92 g
Pile – Poids total dans l'article	368 g
Capacité de la pile (Wh)	3,9 Wh
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	50 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Services

Numéro d‘article pour étalonnage usine	961-112

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×218×75 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,95 kg
Poids d’expédition	0,91 kg

SAUTER **TB 1000-0.1FN**

Mesureur pratique des épaisseurs de revêtement, pour une utilisation quotidienne

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761139992
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

