

KERN UFA3T1

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 6 t



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	1 kg
Linéarité:	2 kg
Plage de tare:	-3000000000 mg
Poids de réglage recommandé:	3000 kg (M2)
Portée [Max]:	3 t
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 kg
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg lb

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,200 cm
------------------------------	----------

Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	35 h
Durée de fonction:	8 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificat DAkkS: 963-132

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Fléau de bascule

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1300 x 480 x 350 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	54,400 kg
Poids net:	36,800 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	250 x 160 x 65 mm
Dimensions boîtier (LxPxH):	250 x 160 x 58 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	1200 x 120 x 100 mm
Longueur de câble:	2,500 m
Longueur de câble afficheur:	5 m
Matériel de plateau:	Acier lacqué
Pieds à vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	1200 x 170 mm