

# PSM-FO-POWERMETER


Référence: 2799539



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2799539>

Kit de mesure pour fibre optique, comprenant un mesureur de puissance optique, des adaptateurs F-SMA, B-FOC, des fibres de référence et un manuel d'utilisation

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 126735
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	90314990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 524 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Caractéristiques générales

Longueur	115 mm
----------	--------

## Approbatons



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

#### Généralités

2901560	PSM-FO-POWERMETER SCRJ-SET	Kit complémentaire Powermeter pour les appareils avec interface SCRJ, comprenant un mètre de fibre de référence en polymère (connecteur SC-Simplex sur connecteur F-SMA), un mètre de fibre de référence HCS-GI (connecteur SC-Simplex sur connecteur B-FOC (ST <sup>®</sup> )) et prolongateur SCRJ
---------	-------------------------------	--

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques