

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK

Référence: 2296715

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2296715>

Câbles ronds préconfectionnés, pour couplage sur le système de précâblage VARIOFACE, avec un connecteur femelle à 50 pôles et quatre connecteurs femelles à 14 pôles, répartit un maximum de 32 voies en 4 x 8 voies, pôles : 50/4 x 14, longueur 2,0 m

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 593735
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 266 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Tension nominale U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Intensité max. admissible par circuit	1 A
Résistance max. du conducteur	0,16 Ω /m
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Longueur du câble	2 m
Fil, section	0,14 mm ²

AWG	26
Structure du conducteur : Nombre de brins :	7
Fil, matériau	Cu étamé
Diamètre extérieur	6,3 mm
Câble, confection	Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4
Blindage	non

Connecteur côté module

Nombre de pôles	14
Connecteur	IDC / FLK - connecteur femelle (2,54 mm)
Nombre de connecteurs mâles	4

Connecteur côté commande

Nombre de pôles	50
Connecteur	IDC / FLK - connecteur femelle (2,54 mm)
Nombre de connecteurs mâles	1

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques