Données de base

VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC

Référence: 1403366

Connecteur CEM Push-Pull



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1403366

Connecteur Push-Pull (version 14), CEM métal, avec insert de connecteur RJ45-QUICKON 4 pôles, avec technique de raccordement rapide QUICKON, pour 1 et 7 fils AWG 22, pour diamètre de câble 5,0 mm à 8,00 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 046356 708319
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Normes/prescriptions	CEI PAS 61076-3-117
Nombre de pôles	4
Enfichable	RJ45 8(4)
Mode de verrouillage	Push-Pull
blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 500
Mode de raccordement	Raccordement autodénudant IDC
Section raccordable AWG	22 ... 22 (rigide)
	22 ... 22 (souple)
Diamètre de câble max.	5 mm ... 8 mm

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8 mm
Sortie du câble	droite
Coloris	argent
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Nickelé
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau du joint torique	NBR
Matériau joint d'étanchéité	TPE
Matériau joint intermédiaire du boîtier	NBR
Indice de protection	IP65/IP67

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	4
Tension nominale U_N	50 V
Intensité nominale I_N	1,75 A
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Courant de référence	1,75 A
Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Outil		
1657407	VS-CABLE-STRIP-VARIO	Stripping-Tool, pour la dépose à plusieurs niveaux de câbles blindés

Schémas

Dessin coté



Connecteur RJ45 CEM Push-Pull IP65/67

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques