
Données de base

VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5

Référence: 1689776



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689776

Elément de contact SUB-D, taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact femelle, raccordement à vis, droit, pour cadre de montage et capot passe-câble en indice de protection IP67

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 017918 914073
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 318 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	25
Enfichable	SUB-D 25
Cycles d'enfichage	≥ 200
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section raccordable	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Section raccordable AWG	26 ... 20
Force d'enfichage par contact de signal	≤ 3,30 N
Force de retrait par contact de signal	≤ 2,2 N
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de porte-contacts	PBTP
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Indice de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	60 V
Courant de référence	5 A
Résistance de passage par paire de contacts	≤ 2,5 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 5000 MΩ

Approbations

Homologations GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas

Dessin coté

Elément pour contacts SUB-D, raccordement vissé



Dessin schématique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques