

VS-BU-KX-75-RG179/187


Référence: 1655616



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655616>

Contact coaxial, pour isolants combinés SUB-D, cône de soudage, connecteur femelle, droit, pour câble RG 179/187, doré

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 029506
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 325 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
Mode de raccordement	Cône de soudage
Section raccordable	0,2 mm ²
Section raccordable AWG	24
Diamètre extérieur du câble	3,2 mm
Force d'enfichage par contact de signal	$\leq 7,00$ N
Force de retrait par contact de signal	≤ 7 N
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 135 °C

Indications concernant les matériaux

Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Plaqué or sur nickel

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	250 V
Courant de référence	2 A
Résistance d'isolement	10 TΩ

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Outil		
1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Outil de déverrouillage pour contacts coaxiaux

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques