


FLKMS-D50 SUB/B

Référence: 2281775


L'illustration représente la version FLKMS-D37 SUB/S (1-37)


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281775>

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 50 pôles



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 055028
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	125 V AC/DC
Intensité admissible max. par branche	2 A
Nombre de pôles	50
Largeur	101,5 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	72 mm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 45 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Tension d'essai	800 V AC (50 Hz, 1 min)
Emplacement pour le montage	Indifférent

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3

Approbatons



Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs SUB-D mâles, longueur variable
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Câble rond blindé préconfectionné, équipé d'1 connecteur SUB-D mâle et d'1 connecteur SUB-D femelle, longueur variable


2926645	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Câble blindé avec un connecteur mâle à 50 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 50 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 0,5 m
2926658	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Câble blindé avec un connecteur mâle à 50 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 50 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 1 m
2926661	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Câble blindé avec un connecteur mâle à 50 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 50 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 1,5 m
2926674	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Câble blindé avec un connecteur mâle à 50 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 50 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 2 m
2926687	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Câble blindé avec un connecteur mâle à 50 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 50 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 3 m
2926690	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Câble blindé avec un connecteur mâle à 50 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 50 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 4 m
2926700	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Câble blindé avec un connecteur mâle à 50 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 50 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 6 m
2302269	CABLE-D50SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 0,5 m
2302272	CABLE-D50SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 1 m
2302285	CABLE-D50SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 1,5 m
2302298	CABLE-D50SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 2 m
2302308	CABLE-D50SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 3 m
2302311	CABLE-D50SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 4 m
2302324	CABLE-D50SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 6 m

Généralités

2900913	CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/...	Câble blindé avec un connecteur mâle à 50 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 50 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : variable
---------	-------------------------------	--

Schémas

Dessin schématique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques