Données de base

VS-09-A-GC-ST/ST

Référence: 1689705



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689705

Cadre de montage SUB-D, taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, contact mâle, inverseur de genre, blindé, indice de protection IP67

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 929053
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 265 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	9
Cycles d'enfichage	≥ 200
Coloris	gris
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau de porte-contacts	Polyester GF

Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Plaqué or sur nickel
Matériau	Kunststoff
Matériau du joint	Joint plat : NBR ; joint profilé : EPDM
	Joint plat : NBR ; joint profilé : EPDM
Indice de protection	IP67

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	125 V
Courant de référence	5 A

Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
Couvercle de protection		
1887086	VS-09-SD	Couvercle de protection SUB-D, taille Shell 1, indice de protection IP54, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Schémas

Dessin coté



Découpe de montage : VS-09-A...



Cadre de montage SUB-D

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques