Données de base

VS-25-SET-EMV

Référence: 1652208

L'illustration montre la version VS-09-SET-EMV



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652208

Jeu de connecteur SUB-D, taille Shell 3, indice de protection IP67, avec tôles de blindage

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 917128
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 329 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques générales

Type	SUB-D 25
Indice de protection	IP67
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Sortie du câble	incliné
Matériau du boîtier	PA
Matériau du joint	Joint plat : NBR ; joint profilé : EPDM
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Approbations


Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Dessin coté




Capot SUB-D



Cadre de montage SUB-D

Découpe de montage



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques