Données de base

VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B

Référence: 1655124



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655124

Porte-contacts SUB-D, taille Shell 1, pour 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 029063
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 321 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	15
Enfichable	SUB-D 9
Cycles d'enfichage	≥ 500
Mode de raccordement	raccordement serti
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier jaune chromaté
Matériau de porte-contacts	Polyester GF

Caractéristiques électriques	
Tension de référence (III/3)	60 V
Tension de choc assignée	1 kV
Courant de référence	3 A

Approbations

Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :


Accessoires

Article	Désignation	Description
Contacts		
1655263	VS-BU-CD-HD-1,0/13,5/0,37	Contact à sertir, pour isolants pour contacts SUB-D avec haute densité, contact femelle, section de raccordement AWG 22, tourné, doré

Schémas

Dessin coté

Porte-contacts SUB-D



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques