

# VS-SI-SD-USA

Référence: 1656521



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656521>

Prise à contact de terre, exclusivement pour interface de service, références 1656482 et 1656495, en plastic, pour les Etats-Unis

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 029896
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 331 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Caractéristiques mécaniques

Mode de raccordement	raccordement par clips
Section raccordable	2,5 mm <sup>2</sup>
Section raccordable AWG	14
Coloris	gris
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 60 °C

### Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Indice de protection	IP20

### Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	125 V
Courant de référence	15 A

### Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques