

# VC-EMV-KV-PG21(14-18/14,5)


Référence: 1854255



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1854255>

Demi-connexion vissée CEM PG21 pour boîtiers métalliques de types 2-4, composée d'une garniture caoutchouc, d'un ressort type iris, de rondelles coniques et d'une vis de pression, pour boîtiers de type 1, plage de serrage du blindage du câble [mm] 10,5-14,5, câble [mm] 14-18

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 145811
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 374 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Caractéristiques générales

Remarque	Sur demande, pour des câbles de grandes dimensions, nous fournissons aussi des presse-étoupes d'adaptation pour passer de Pg16 à Pg21 et de Pg21 à Pg29.
Matériau de la vis de pression	laiton, nickelé
Matériau du joint	TPE
Ouverture écrou-chapeau	30 mm
Type de filetage, côté joint	Pg21
Diamètre extérieur du câble	14 mm ... 18 mm
Indice de protection	IP67

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

## Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques