

CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S


Référence: 2302162

L'illustration montre une version à 15 pôles

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302162>

Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 25 pôles, longueur : 3 m

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 893125
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 270 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Tension nominale U_N	125 V AC/DC
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Résistance max. du conducteur	$\leq 0,09 \Omega/m$
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Longueur du câble	3 m
Fil, section	0,25 mm ²
AWG	24
Diamètre extérieur	10,5 mm

Blindage	oui
	Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 %
Cycles d'enfichage	> 200

Connecteur côté module

Nombre de pôles	25
Connecteur	Connecteur femelle D-SUB
Nombre de connecteurs mâles	1

Connecteur côté commande

Nombre de pôles	25
Connecteur	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connecteurs mâles	1

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques